



HEDGEHOG DRYER

hedgehogdryer.com



HEDGEHOG HANGER 多用途烘物機

使用手冊



HEDGEHOG DRYER

歡迎加入Hedgehog家庭!

Hedgehog Dryer開發了一系列屢獲殊榮的高端烘乾產品，專注於設計、創新和技術。我們的吹風機結合了高效能與優雅輕巧的設計，為您帶來卓越、高效的使用體驗。

請在使用前仔細閱讀本手冊，並妥善保管以供未來參考。作為一家致力於持續改進的家庭企業，我們非常期待您的反饋。請通過電子郵件 info@hedgehogdryer.com 與我們分享您的意見和問題。

享受生活!
Hedgehog家庭敬上

設計於挪威赫姆塞達爾



中文

安全指引

烘物機重量限制

- 請勿烘乾滑雪靴等重型靴子，建議使用Octopus或Family型號。
- 烘物機的總承重不得超過8.8磅（4公斤）。
- 每個尖刺/分支/支臂的承重不得超過1.1磅（0.5公斤），否則可能會損壞。



- 風機主機單元不得由動作技能受限者（包括兒童）、智力功能受損者或缺乏必要經驗和知識的人使用。
- 兒童必須始終在監護下，確保他們不將設備當作玩具使用。



- 使用時，請將設備的電源線連接到安全的電源插座。
- 如果電源線有任何損壞，請勿使用設備。
- 確保同一電路上沒有其他設備連接，以防止電路過載。
- 電源線不得與烘乾機接觸。
- 請勿直接提起電源線來移動設備
- 不使用時，請從插座上拔下設備。



- 僅限於室內使用。
- 烘乾過程中切勿觸碰設備，設備可能會變熱。
- 請勿覆蓋設備，或堵塞、插入物體至進氣口或出氣口。
- 請勿在靠近水源或潮濕的環境中使用，例如浴室、泳池、淋浴間或水槽旁。
- 設備不得浸入水中或其他液體中。
- 如設備接觸到水，請立即拔下插頭。
- 請勿使用已被修改或未經製造商批准的設置和/或配件。
- 如設備損壞、出現故障或有任何異常，請勿使用。
- 設備損壞時，請丟棄或聯繫購買地點處理。




電子廢棄物——善待自然

本產品屬於電子電氣廢棄物，需作為電子垃圾處置，並在指定的回收地點進行回收。

如需有關回收本產品的更多詳細信息，請聯繫當地市政部門、廢物處理服務或購買地點的商店。

根據歐盟指令2012/19/EU和2006/66/EC。

多用途烘物機 配備壁掛支架

1. 將掛鉤旋入風機主機，使用扳手工具擰緊。
 2. 擰緊所有管道。警告！不要過於用力！
 3. 將部件卡扣扣緊在一起。
 4. 將手套或鞋子掛在尖刺上。
 5. 安裝風機壁掛支架。
- (如需鑽孔，請使用6毫米鑽頭，鑽孔深度為30毫米，然後插入膨脹螺絲。)
- 

使用方法

4. 將手套或鞋子掛在尖刺上。
5. 打開通氣孔(向上推)。
6. 開啟設備。

警告

7. 每個尖刺的承重不得超過0.5公斤。
8. 始終保持至少一個通氣孔處於開放狀態，否則可能會過熱。
9. 烘乾皮革或敏感材料時，請使用 $37^{\circ}\text{C} / 98^{\circ}\text{F}$ 模式或室溫模式。
10. 切勿在Hedgehog Hanger上烘乾滑雪靴，它們太重了！



中文

這款產品的運作方式 :)

1

開/關


長按按鍵1秒鐘即
可開始或關閉設
備

2

定時器
15分鐘 -
10小時

3

離子功能(可選)
1小時、3小時或始終開始



4

加熱

關閉 — 室溫
37°C / 98°F 適用
於皮革和輕型靴子
45°C / 113°F 適用於中等溫度
60°C / 140°F 適用於高溫和快速
烘乾

5

氣流

1-5 檔風速
1 靜音模式
5 強風模式

故障排除和錯誤代碼

紅色LED燈閃爍5秒後熄滅。

由於空氣流通不足導致過熱。請確保進氣口和出氣口是開放的。檢查烘物機上是否有兩個或更多的通氣孔處於開放狀態。重新啟動。如果問題仍然存在，請聯繫客戶支持。

第一個紅色LED燈(37°C指示燈)閃爍5秒後熄滅。

安全保護。加熱感應器無法正常工作——請聯繫客戶支持。

藍色LED燈閃爍5秒後熄滅。

電機故障或無法運行——請聯繫客戶支持。

切勿嘗試自行修理電氣設備!



技術參數

型號: H-HAN-BIO
額定電壓: 110V ~
額定頻率: 60Hz
額定消耗功率: 620W
防護等級: II

商品及生產商信息

品名: 烘物機
委製廠商名稱: 東莞鴻福工貿有限公司
委製廠商地址: 廣東省東莞市石排鎮田寮排渠路2號1號樓204室
聯絡電話: (86) 18688972215 / 18665360202

進口商信息

進口商: 好市多股份有限公司
進口商地址: 高雄市前鎮區中華五路656號
聯絡電話: 449-9909(手機撥打請加02)



限用物质含有情况标示

设备名称：烘物机，型号：H-HAN-BIO

中文

單元 (Unit)	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
電機元件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線部件/ 配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

备注

1. 超出0.1 wt% 及 超出0.01 wt%" 係指限用物质之百分比含量超出百分比含量基准值。
2. “○” 係指该项限用物质之百分比含量未超出百分比含量基准值。
3. “—” 係指该项限用物质为排除项目。

如需支持、提示及其他產品資訊，請參見
www.hedgehogdryer.com

© 2024 Hedgehog AS. 版權所有。Hedgehog 和 Hedgehog 標誌是 Hedgehog AS 在挪威及其他國家註冊的商標。
 所有技術和設計均已獲得專利保護。



hedgehogdryer.com

